



**ZEBRA**  
CAPTURE  
YOUR EDGE

# ZD421プリンタ仕様

仕様はZebraブランドのサプライ品を用いたプリンタテストに基づき、参考値を提供しています。実際のご利用環境や条件、Zebraの推奨サプライ品以外を使用するかどうかによって、結果が異なる場合があります。事前検証などによって適格性を確認することをお勧めします。

## 標準機能

- 最大印刷速度6ips
- プログラミング言語のZPL II®およびEPL2™
- 接続：USB 2.0、USB Host
- BLE (Bluetooth® Low Energy) 接続を使用するAndroid™/iOS対応プリンタセットアップモバイルアプリ
  - BLEはプリンタセットアップや少量データの転送処理に最適です。印刷時に最高の性能が発揮されるようにするには、Bluetooth Classic通信をご利用ください。
  - 詳細については、[こちら](#)からアプリケーションノートをご覧ください。
- メディアの交換が容易なOpenACCESS™設計
- リアルタイムクロック (RTC)
- 203dpiの印刷解像度 (8ドット/mm)
- 4.09インチ (104mm) の印刷幅
- 感熱式および熱転写式 (リボンロールおよびリボンカートリッジ) でのバーコード、テキスト、グラフィック印刷
- 512MBフラッシュメモリ
- 256MB SDRAM
- ヘッドアップセンサー
- マルチポジション透過および全幅反射型センサー
- 5インチの外径のメディアに対応
- ファンフォールド型メディア供給スロット
- Link-OS®オペレーティングシステム
- Print Touchをサポート
- 多言語印刷対応 (Unicode準拠)
- 16種類のインストール可能なZPL IIビットマップフォント
- 2種類の常駐スケーラブルZPLフォント
- マルチプルDOSおよびWindows®コードページ対応
- Windowsドライバ
- プリンタユーティリティ
- 1Dおよび2Dバーコードシンボル体系
- PDF Direct



- ENERGY STAR®認証、Energy Efficiency Level VI適合
- 2年の無償保障期間

## 医療用モデル - 標準機能

- 医療現場で好まれる白色デザインの筐体
- 医療用のIEC 60601-1に準拠した電源ユニット
- 医療現場レベルの消毒・洗浄作業が容易に行える筐体設計と密閉式操作ボタン
- 紫外線による滅菌洗浄プロトコルをサポート

## オプション機能

- 300dpi (12ドット/mm) の印刷解像度
- 現場で取り付け可能なカッター
  - 連続用紙、ライナー付きラベル、タグストック (注：ラベルとライナーの切断には対応していません)
  - 最大厚さ0.0075インチ (0.1905mm)
- 現場で取り付け可能なディスペンサー (ピーラー) - ラベル使用センサーによるラベルピール&プレゼント

## 接続インターフェイスオプション

- 後付可能な10/100イーサネット
- 後付可能なRS-232自動検知シリアルインターフェイス、DB-9
- 後付可能な無線 - Wi-Fi認証802.11acおよびBluetooth 4.1、MFi認証 (Apple)

## アクセサリ

- ZKDU™ - Zebraキーボードディスプレイユニット
- コードレス操作に対応するZDシリーズバッテリー (2750mAh)
- プリンタとバッテリーのキャリーケース
- マウンティングアダプタプレート
- 内径1.5インチ、2インチ、3インチの巻芯サイズに対応するメディア巻き芯アダプタ
- 付属電源

## ソフトウェア

- Zebra Print DNAソフトウェア - アプリケーション、ユーティリティ、開発ツール 詳細については、[こちらをご覧ください](#)。
- Zebra Basic Interpreter 2.0 (ZBI) により、プリンタでカスタムプログラムを実行可能
- プリンタの状態情報の取得や設定が可能なSet-Get-Doコマンド
- ZPL II - Zebraプリンタ用言語。ラベルのフォーマット設定を簡素化し、Zebraプリンタが稼働している既存システムとのフォーマットの互換性を実現。
- EPL2 - Eltronプログラミング言語は、ラベルのフォーマット設定を簡素化し、レガシーアプリケーションとのフォーマットの互換性を実現。
- EPL1 - 感熱式203dpiモデルに限り、ラインモードを利用可能
- ウェブ表示 - 一般的なウェブブラウザを使用し、プリンタのウェブインターフェースを介してZPLモードでZebraバーコードプリンタに接続して管理します。

## メディア仕様

- メディア幅：
  - ZD421t - 0.585~4.41インチ/15~112mm
  - ZD421c - 0.585~ 4.65インチ/15~118mm
  - ZD421d - 0.585~4.25インチ/15~108mm
- ラベル長：
  - 最小：0.25インチ/6.4mm (ティア)
  - 最小：0.5インチ/12.7mm (カッター使用時)
  - 最小：0.5インチ/12.7mm (ピーラー使用時)
  - 最大：39インチ/991mm
- 巻芯内径：
  - o 標準 - 0.5インチ/12.7mm、1.0インチ/25mm、
  - o オプションのアダプタキット使用時 - 1.5インチ/37.1mm、2.0インチ/50.8mm、3インチ/76mm
- ロール最大外径：5.00インチ/127mm
- メディア厚：最小0.003インチ/0.08mm、最大0.0075インチ/0.1905mm
- メディア検知：ギャップ、ブラックライン、ノッチ
- メディアタイプ：
  - ロール供給または連続用紙
  - ラベルストック (ダイカットまたは連続、感熱式または熱転写式)
  - タグストック (ダイカットまたは連続、感熱式または熱転写式)
  - 領収紙 (連続、感熱式)
  - リストバンドストック (感熱式または熱転写式) (Z-BAND 4000)

## プリンタ仕様

解像度	203dpi解像度 (8ドット/mm)	300dpi解像度 (12ドット/mm)
速度：インチ/秒 - ips (mm/秒)	プログラム可能：2、3、4、5、または6 (最大) / 51、76、102、127、152 (最大)	プログラム可能：2、3、または4 (最大) / 51、76、102 (最大)
ドットピッチ	0.0049インチ / 0.13mm	0.0033インチ / 0.085mm
最小印刷長	1ドット	1ドット
最大印刷長	39.0イン (991mm)	39.0インチ (991mm)
最小印刷幅	1ドット	1ドット
最大印刷幅	4.09イン (104mm)	4.27インチ (108mm)

## ZPLプログラミング言語 (ZPL/ZPL II)

- 印刷可能なASCII文字で通信
- メインフレーム、ミニ、およびPCのホストに対応
- ダウンロード可能なオブジェクトには、グラフィック、ビットマップフォント、ラベルテンプレート、フォーマットがあります
- 印刷時、フォーマットへの自動メモリ割り当て
- フィールドの自動シリアライゼーション
- フォーマットの反転 (白抜き)
- 鏡像印刷
- 4カ所でフィールド回転 (0°、90°、180°、270°)
- 回転コマンド
- 印刷、一時停止でプログラム可能なラベル数
- 依頼時にホストにステータスメッセージ

## リボンの仕様

	ZD421熱転写式モデルのみ
リボン外径	2.6インチ/66mm (300m) 1.34インチ/34mm (74m)
標準リボン長	ロール：984フィート/300m、244フィート/74m カートリッジ：243フィート/74m
リボン比率	4:1のメディア対リボン比率 (300m) 1:1のメディア対リボン比率 (74m)
リボン幅	ロール：1.33インチ / 33.8mm~4.3インチ/109.2mm カートリッジ：4.3インチ/109.2mm
リボンの巻芯内径	1インチ/25.4mm (300mリボン) 0.5インチ/12.7mm (74mリボン)

## フォントの仕様 203dpi (8ドット/MM)

フォント	マトリクス (ドット単位) (高さ x 幅)	タイプ†	最小キャラクターサイズ (高さ x 幅) (インチ)	最大 CPI
A	9 x 5	U-L-D	.044インチ x .030インチ	33.3
B	11 x 7	U	.054インチ x .044インチ	22.7
C、D	18 x 10	U-L-D	.088インチ x .059インチ	16.9
E	28 x 15	OCR-B	.138インチ x .098インチ	10.2
F	26 x 13	U-L-D	.128インチ x .079インチ	12.7
G	60 x 40	U-L-D	.295インチ x .236インチ	4.2
H	21 x 13	OCR-A	.103インチ x .093インチ	10.8
GS	24 x 24	シンボル	.118インチ x .118インチ	8.5
P-V	20 x 18	U-L-D	下位互換性 (S-300) スケーラブル (スムーズ) フォント	
Ø	15 x 12	U-L-D		

†U—大文字 L—小文字 D—ディセンダー

## フォントの仕様 300dpi (12ドット/MM)

フォント	マトリクス (ドット単位) (高さ x 幅)	タイプ†	最小キャラクターサイズ (高 さ x 幅) (インチ)	最大 CPI
A	9 x 5	U-L-D	.030インチ x .020インチ	50.8
B	11 x 7	U	.037インチ x .030インチ	33.8
C、D	18 x 10	U-L-D	.060インチ x .040インチ	25.4
E	41 x 20	OCR-B	.138インチ x .085インチ	11.5
F	26 x 13	U-L-D	.085インチ x .053インチ	19.06
G	60 x 40	U-L-D	.200インチ x .160インチ	6.36
H	30 x 19	OCR-A	.100インチ x .098インチ	10.02
GS	24 x 24	シンボル	.80インチ x .80インチ	12.7
P-V	20 x 18	U-L-D	スケーラブル (スムーズ) フォント	
Ø	15 x 12	U-L-D		

†U—大文字 L—小文字 D—ディセンダー

- キャラクターフォント: 標準ビットマップ  
Zebraフォント: A、B、C、D、E (OCR-B)、  
F、G、H (OCR-A)、GS、P、Q、R、S、T、U、  
V、Ø Smooth font (CG Triumvirate™  
Bold Condensed\*)
- カスタムロゴも含めて、ユーザー定義のフォント  
およびグラフィックに対応
- ビットマップフォントは最大10倍まで拡大でき、  
高さや幅に依存しません。ただし、EとHのフォ  
ント (OCR-BとOCR-A) は拡大されたときは  
スペック内と見なされません。
- スムーズなスケーラブルフォントØ (CG  
Triumvirate Bold Condensed\*) はドット単位  
で高さや幅に依存せずに拡大できますが、エッ  
ジは最大1500 x 1500ドットに保たれます。
- 中国で販売されるプリンタはSimSun簡体中国  
語フォントがインストール済み
- ダウンロード可能なオブジェクト用64MBの  
ユーザーが使用可能な揮発性メモリスト  
レージ
- 8MBのユーザーが使用可能なSDRAM

\* Agfa Monotype CorporationのUFST®内蔵

## ZPLバーコードシンボル体系

- バーコード比: 2:1 (非回転) および3:1
- 線形 (1D) バーコード: Code 11、Code 39、  
Code 93、Code 128、UPC-A、UPC-E、  
EAN-8、EAN-13、EAN-14、2桁または5桁拡  
張付きUPC-AおよびUPC-E、Plessey、  
POSTNET、Standard 2 of 5、Industrial  
2 of 5、Interleaved 2 of 5、LOGMARS、  
MSI、Codabar、GS1 DataBar (従来のRSS)
- 2次元バーコード: PDF417、MicroPDF-417、  
Code 49、Maxicode、Codablock、Data  
Matrix、QR code、Aztec

## EPLプログラミング言語 (EPL2)

- ASCII EPL2プログラミング言語 (ページモード)
- フィールド回転
- 可変フィールドサポート (最大100)
- カウンターサポート (最大10)
- 可変フィールドの追加と削減
- ステータスレポート
- フォーム、フォント、グラフィックのストレージ
- 簡素なフォーマットコマンドセット
- 選択されたバーコードのサポート

## フォントの仕様

種類	幅	高さ	SP	CPI	キャラクター
Font1	8	12	2	20.3	160
Font2	10	16	2	16.9	160
Font3	12	20	2	4.5	160
Font4	14	24	2	12.7	160
Font5	32	48	4	5.6	80

## EPLバーコードシンボル体系

- 線形 (1D) バーコード: Code 39、Code 128A、B & C (ユーザーが選択可能/自動)、UCC/EAN-128、Code 93、Codabar、Interleaved 2 of 5、UPC-A、UPC-E、UPC-A (2/5をアドオン)、UPC-E2/5をアドオン)、EAN 13、EAN 8、EAN 13 (2/5をアドオン)、EAN 8 (2/5をアドオン)、Postnet (5、9、11、13桁) 日本語Postnet、Plessey (MSI-1)、MSI-3、German Post Code、RSS-14 (制限付き、切り捨て、スタック)
- 2次元バーコード: Maxicode (モード2、3、4、6)、PDF417 (MicroPDF417およびMacroPDF417)、Data Matrix

## 対応コードページ

- DOS: 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869、737、Big 5、GB2312、GB18030
- Windows: 1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257

## インターフェース/接続の種類

- 自動検知シリアル (RS232) - 後付可能なオプション:
  - ソフトウェアを選択可能
    - o ボーレート (9600がデフォルト)
    - o パリティ (デフォルトなし)
    - o データ長 (8がデフォルト)
    - o ストップビット (デフォルト1)
  - フロー制御 - ハードウェアおよびソフトウェア
  - コネクタ: DB-9タイプ: 9ピンD Sub コネクタ、メス、(標準)
  - +5 VDC- 160mAの出力能力内蔵
- 無線 - 出荷前に設置またはその場で設置可能なオプション
  - Wi-Fi 802.11ac
  - Bluetooth 4.1、MFi認証 (Apple)
- USB:
  - バージョン2.0全速、双方向
  - Win98/Win98SE、Win Me、Windows 2000プラットフォームでサポート
  - コネクタ - Type Bメス
- 内部10/100イーサネット (出荷前に設置またはその場で設置可能なオプション)

## 電気的特性

- オートレンジ外部電源、C13タイプのコネクタ装備
- 出力: 24VDC、2.5A
- 入力: 100~240VAC、50~60Hz
- ENERGY STAR認証、Energy Efficiency Level VI認証
- 医療用モデルはIEC 60601-1認証電源を内蔵

## 機関承認

- IEC 60950-1、EN55022 Class B、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209; 15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus
- CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM

## 物理仕様

ZD421	
寸法	<b>ZD421熱転写式モデル</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・10.5インチ (長さ) x 8.0インチ (幅) x 7.44インチ (高さ)</li><li>・267mm (長さ) x 202mm (幅) x 189mm (高さ)</li></ul> <b>ZD421感熱式モデル</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・8.69インチ (長さ) x 6.98インチ (幅) x 5.93インチ (高さ)</li><li>・220.8mm (長さ) x 177.5mm (幅) x 150.7mm (高さ)</li></ul> <b>ZD421リボンカートリッジモデル</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・10.0インチ (長さ) x 8.0インチ (幅) x 7.0インチ (高さ)</li><li>・254mm (長さ) x 202mm (幅) x 177mm (高さ)</li></ul>
重量	<b>ZD421熱転写式モデル</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・4.52ポンド/2.05kg</li></ul> <b>ZD421感熱式モデル</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・3.98ポンド/1.35kg</li></ul> <b>ZD421リボンカートリッジモデル</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・5.0ポンド/2.3kg</li></ul>

## 動作環境

ZD421	
動作時の温度	40°F~105°F/4.4°C~41°C
非動作時の温度	-40°F~140°F/-40°C~60°C
動作時の湿度	10%~90% (結露なきこと)
非動作時の湿度	5%~95% (結露なきこと)

## 予防保守

Zebraの標準クリーニングサプライ品を利用して、プリンタを定期的にクリーニングすることを強くお勧めします。詳細についてはユーザーガイドをご覧ください。

## クリーニング

糸くずの出ない布で外装をきれいにしてください。必要に応じて、中性洗剤またはデスクトップ用のクリーナーを使用できます。内部のコンポーネント（プリントヘッド、プラテン、メディアパス、ディスクペンサーバー）は、アルコールまたはエアブローアで洗浄します。

医療用モデルについてはZebra Guide to Disinfecting and Cleaning (Zebra消毒/クリーニングガイド) をご覧ください。Zebraが承認した洗浄剤の全リストがあります。

## メディア登録

メディア登録と最小ラベル長は、メディアのタイプと幅、印刷速度によって左右されます。これらの要素を最適化すると、性能が向上します。用途を問わず、必ず、事前にテストして適格性を確認することをお勧めします。

詳細については[www.zebra.com/zd421](http://www.zebra.com/zd421)をご覧ください。



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社  
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル14F  
TEL 0066-33-821700 (フリーダイヤル) FAX 03-3580-8301

## オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。  
拠点:札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

<https://www.okabe-ms.co.jp>